

DREAM L1000P FLAG 通道特性表					
37 CH	40 CH	60 CH	特性	DMX 值	功能
1	1	1	水平	0-255	0度->540度
2	2	2	水平微调		
3	3	3	垂直	0-255	0度->252度
4	4	4	垂直微调		
5	5	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 慢->快
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	6	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	7	7	调光微调		
8	8	8	调焦	0-255	远->近
-	9	9	调焦微调		
9	10	10	放大缩小	0-255	大->小
-	11	11	放大缩小微调		
10	12	12	青色	0-255	0%->100% 白->青色
-	-	13	青色微调		
11	13	14	品红	0-255	0%->100% 白->品红
-	-	15	品红微调		
12	14	16	黄色	0-255	0%->100% 白->黄色
-	-	17	黄色微调		
13	15	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调		
14	16	20	颜色轮	0-119	颜色线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水
				161-200	逆时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	顺时针旋转, 慢->快
					(随机颜色模式)
				244-247	快
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	21	颜色轮微调		
15	17	22	图案1		定位模式
				0-11	白光
				12-19	图案1
				20-27	图案2
				28-35	图案3
				36-43	图案4
				44-51	图案5
				52-59	图案6
				60-84	图案1抖动从慢->快
				85-109	图案2抖动从慢->快
110-134	图案3抖动从慢->快				

				135-159	图案4抖动从慢->快
				160-184	图案5抖动从慢->快
				185-209	图案6抖动从慢->快
					旋转模式
				210-232	逆时针旋转, 快->慢
				233-255	顺时针旋转, 慢->快
16	18	23	图案1旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-190	逆时针旋转, 快->慢
				191-192	无旋转
				193-255	顺时针旋转, 慢->快
		24	图案1旋转微调		
					定位模式
				0-11	白光
				12-19	图案1
				20-27	图案2
				28-35	图案3
				36-43	图案4
				44-51	图案5
				52-59	图案6
17	19	25	图案2	60-84	图案1抖动从慢->快
				85-109	图案2抖动从慢->快
				110-134	图案3抖动从慢->快
				135-159	图案4抖动从慢->快
				160-184	图案5抖动从慢->快
				185-209	图案6抖动从慢->快
					旋转模式
				210-232	逆时针旋转, 快->慢
				233-255	顺时针旋转, 慢->快
18	20	26	图案2旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-190	逆时针旋转, 快->慢
				191-192	无旋转
				193-255	顺时针旋转, 慢->快
-		27	图案2旋转微调	0-255	
19	21	28	光圈	0-255	光圈大->小
-	-		光圈微调		
20	22	29	动感轮	0-255	动感轮线性切入
			动感轮微调		
					旋转模式
21	23	30	动感轮旋转	0-126	逆时针旋转, 快->慢
				127-128	停止
				129-255	顺时针旋转, 慢->快
	24	31	动感轮旋转微调		
22	25	32	切割片上1	0-255	切割片从外->内
-	-	33	切割片上1微调		
23	26	34	切割片上2	0-255	切割片从外->内
-	-	35	切割片上2微调		
24	27	36	切割片下1	0-255	切割片从外->内
-	-	37	切割片下1微调		
25	28	38	切割片下2	0-255	切割片从外->内
-	-	39	切割片下2微调		
26	29	40	切割片右1	0-255	切割片从外->内
-	-	41	切割片右1微调		
27	30	42	切割片右2	0-255	切割片从外->内

-	-	43	切割片右2微调		
28	31	44	切割片左1	0-255	切割片从外->内
-	-	45	切割片左1微调		
29	32	46	切割片左2	0-255	切割片从外->内
-	-	47	切割片左2微调		
30	33	48	切割旋转	0-160	切割盘0->360度旋转
				161-202	切割盘逆时针无极旋转
				203-243	切割盘顺时针无极旋转
				244-255	无作用
-	-	49	切割旋转微调		
31	34	50	棱镜1	0-10	白光
				11-255	棱镜1插入
32	35	51	棱镜1旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-191	逆时针旋转, 快->慢
				192-255	顺时针旋转, 慢->快
33	36	52	棱镜2	0-10	白光
				11-255	棱镜2插入
34	37	53	棱镜2旋转		定位模式
				0-127	0~360度
					旋转模式
				128-191	逆时针旋转, 快->慢
				192-255	顺时针旋转, 慢->快
36	38	54	雾化1	0-255	雾化1线性插入
37	39	55	雾化2	0-255	雾化2线性插入
35	40	56	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-49	保留
				50-54	1.2KHz
				55-59	6 KHz
				60-64	12KHz
				65-69	24KHz
				70-255	保留
-	-	57	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	58	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	59	自动对焦功能	0-255	自动对焦开启
-	-	60	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢