

DLW 400 BSW通道特性表

Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能				
1	1	1	水平	0-255	0度->540度				
2	2	2	水平微调						
3	3	3	垂直	0-255	0度->252度				
4	4	4	垂直微调						
5	5	5	频闪	0-19	关闭				
				20-49	打开				
				50-200	频闪, 慢->快				
				201-210	开				
				211-255	随机频闪, 慢->快				
6	6	6	调光	0-255	0%->100% 关->开				
-	7	7	调光微调						
7	8	8	调焦	0-255	远->近				
-	9	9	调焦微调						
8	10	10	放大缩小	0-255	大->小				
-	11	11	放大缩小微调						
9	12	12	颜色轮1	0-127	0%->100%				
				128-190	顺时针从快到慢				
				191-192	停止				
				193-255	逆时针从慢到快				
				0-9	白光				
10	13	13	图案1	10-15	图案1				
				16-21	图案2				
				22-27	图案3				
				28-33	图案4				
				34-39	图案5				
				40-45	图案6				
				46-51	图案7				
				52-57	图案8				
				58-63	图案9				
				64-69	图案10				
				70-75	图案11				
				76-81	图案12				
				82-92	图案1抖动从慢->快				
				93-103	图案2抖动从慢->快				
				104-113	图案3抖动从慢->快				
				114-124	图案4抖动从慢->快				
				125-135	图案5抖动从慢->快				
				136-145	图案6抖动从慢->快				
				146-156	图案7抖动从慢->快				
				157-167	图案8抖动从慢->快				
				168-177	图案9抖动从慢->快				
				178-188	图案10抖动从慢->快				
				189-199	图案11抖动从慢->快				
				200-209	图案12抖动从慢->快				
				210~232	顺时针旋转, 快->慢				
				233~255	逆时针旋转, 慢->快				
				11	14	14	图案1旋转	0-127	0-360度线性转动
								128-190	顺时针流水从慢->快
								191-192	停止
								193-255	逆时针流水从慢->快
-	15	15	图案1旋转微调						
				0-3	白光				
				4-7	图案1				
				8-11	图案2				
				12-15	图案3				
				16-19	图案4				
				20-23	图案5				
				24-27	图案6				
28-31	图案7								

12	16	16	固定图案轮	32-35	图案8
				36-39	图案9
				40-43	图案10
				44-47	图案11
				48-51	图案12
				52-55	图案13
				56-59	图案14
				60-63	图案15
				64-67	图案16
				68-71	图案17
				72-113	逆时针流水从快->慢
				114-117	停止
				118-159	顺时针流水从慢->快
				160-164	图案1抖动从慢->快
				165-170	图案2抖动从慢->快
				171-175	图案3抖动从慢->快
				176-181	图案4抖动从慢->快
				182-187	图案5抖动从慢->快
				188-192	图案6抖动从慢->快
				193-198	图案7抖动从慢->快
				199-204	图案8抖动从慢->快
				205-209	图案9抖动从慢->快
				210-215	图案10抖动从慢->快
				216-221	图案11抖动从慢->快
				222-226	图案12抖动从慢->快
227-232	图案13抖动从慢->快				
233-238	图案14抖动从慢->快				
239-243	图案15抖动从慢->快				
244-249	图案16抖动从慢->快				
250-255	图案17抖动从慢->快				
13	17	17	棱镜	0-10	白光
				11-92	棱镜1插入
				93-174	棱镜2插入
				175-255	棱镜1, 2插入
14	18	18	棱镜旋转	0-127	0-360度线性转动
				128-190	旋转从快->慢
				191-192	停止
				193-255	旋转从慢->快
-	19	19	棱镜旋转微调		
15	20	20	雾化	0-255	雾化逐渐插入
-	-	-	雾化微调		
16	21	21	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
				207-210	颜色棱镜快速
				211-214	颜色棱镜慢速
				215-255	保留
-	-	22	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	23	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	24	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	25	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢